



Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XTL cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 10-20mm



Date comandă

Numărul de comandă	428771 10-20
GTIN	2050002078109
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre digitale de interior cu măsurare rapidă în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428760 și inele de control cu certificat de calibrare UKAS.

Descriere tehnică

Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm

Fișă de date

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de capete micrometrice	3
Ø inel calibrare	12,5 / 20 mm
Domeniu de măsurare	10 - 20 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	1
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 2/76	428510 2/76
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498951 USB2
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 3/100	428510 3/100
Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18

