



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 65-80mm



Date comandă

Numărul de comandă	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Măsurători rapide interne în 3 puncte pentru măsurarea găurilor oarbe de la dimensiunea 12,5-16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5-16 cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Excelent în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Descriere tehnică

Fișă de date

Număr de baterii incluse	1
Domeniu de măsurare	65 - 80 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Citire	0,001 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Adâncime standard de măsurare	80 mm
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975

Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 72 mm	484030 72
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 71 mm	484030 71
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 68 mm	484030 68
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 79 mm	484030 79
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 73 mm	484030 73
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 69 mm	484030 69
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 66 mm	484030 66
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 78 mm	484030 78
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 67 mm	484030 67
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 76 mm	484030 76
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 77 mm	484030 77
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 74 mm	484030 74