

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-571, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă

094452 11

GTIN

Clasa articolului

04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-571. **Design ultra-ușor** din **clasa de protecție la tăiere D**. Îndoire întărită a mânerului pentru o durată de viață mai lungă. Pot fi utilizate pe ecran tactil. Adecvată pentru **stațiile de lucru ESD**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

Descriere tehnică

Categorie de protecție

Categororia a II-a

Tip de mănuși

Mănuși de protecție la tăiere

Proprietate a mănușilor

Recomandat pentru ecran tactil

caracteristică electrostatică	EGB/ESD
EN 388	4X43D
Material de suport	INTERCEPT™
Strat de acoperire	Nitril
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	gri
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	D
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor