

Garant**Set de cuțite de filetat cu seturi de tarozi (3 piese), Pentru filet metric: M3-20****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 145114 M3-20 |
| GTIN | 4067263125013 |
| Clasa articolului | 11K |

Descriere**Execuție:**

Cutie robustă din tablă cu mâner și 2 închideri excentrice. Fiecare sculă poate fi transportată în siguranță, protejată într-un suport de spumă, fiind imediat la îndemână, datorită dispunerii sistematice. Tarozii se ridică automat la deschiderea capacului. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultați produsele individuale.

Conținut:

Câte 1 set de 3 tarozi Cod 130150: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

câte 1 filieră nr. 140300: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

câte 1 suport reglabil pentru tarozi nr. 148410: Ref. 1.1/2; 3

câte 1 suport pentru filiere nr. 149310: Ref. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 leră pentru fileturi nr. 477000: Ref. M/W

1 șurubelniță Cod 664300: Ref. 3×60

1 suport de scule cu clichet nr. 148701: Măr. 85; 110

1 șurubelniță Cod 664300: Ref. 3×60

Descriere tehnică

| | |
|----------|--------|
| Lungime | 602 mm |
| Lățime | 480 mm |
| Înălțime | 63 mm |

| | |
|-------------------------|----------|
| Pentru fileturi metrice | M3 - M20 |
| Tip de filet | M |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Tip produs | Filiere |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2 | 114150 10,2 |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5 | 114150 2,5 |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3 | 114150 3,3 |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2 | 114150 4,2 |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5 | 114150 5 |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8 | 114150 6,8 |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5 | 114150 8,5 |
| Set de tarozi manuali M M10 | 130150 M10 |
| Set de tarozi manuali M M12 | 130150 M12 |
| Set de tarozi manuali M M14 | 130150 M14 |
| Set de tarozi manuali M M16 | 130150 M16 |
| Set de tarozi manuali M M18 | 130150 M18 |
| Set de tarozi manuali M M20 | 130150 M20 |
| Set de tarozi manuali M M3 | 130150 M3 |
| Set de tarozi manuali M M4 | 130150 M4 |
| Set de tarozi manuali M M5 | 130150 M5 |
| Set de tarozi manuali M M6 | 130150 M6 |
| Set de tarozi manuali M M8 | 130150 M8 |
| Filiere6g M M10 | 140300 M10 |
| Filiere6g M M12 | 140300 M12 |
| Filiere6g M M14 | 140300 M14 |
| Filiere6g M M16 | 140300 M16 |

| | |
|--|--------------|
| Filiere6g M M18 | 140300 M18 |
| Filiere6g M M20 | 140300 M20 |
| Filiere6g M M3 | 140300 M3 |
| Filiere6g M M4 | 140300 M4 |
| Filiere6g M M5 | 140300 M5 |
| Filiere6g M M6 | 140300 M6 |
| Filiere6g M M8 | 140300 M8 |
| Cutie goală din tablă pentru setul de filetare pentru filet metric M3-12 | 145605 M3-12 |
| Cutie goală din tablă pentru setul de filetare pentru filet metric M3-20 | 145605 M3-20 |
| Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 1 | 148410 1 |
| Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 1.1/2 | 148410 1.1/2 |
| Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 2 | 148410 2 |
| Suporți pentru tarozi, reglabili Tip 3 | 148410 3 |
| Suport cu clichet Lungimea totală 110 mm | 148700 110 |
| Suport cu clichet Lungimea totală 85 mm | 148700 85 |
| Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 20X5 mm | 149310 20X5 |
| Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 20X7 mm | 149310 20X7 |
| Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 25X9 mm | 149310 25X9 |
| Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 30X11 mm | 149310 30X11 |
| Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 38X14 mm | 149310 38X14 |
| Suport pentru filiere Pentru Ø filierei × înălțime 45X18 mm | 149310 45X18 |
| Șablon pentru fileturi Pentru filet M/W | 477000 M/W |