

**Pereche de mănuși 6345 // SKIN FLEX 3D, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094532 9
GTIN	4059904207042
Clasa articolului	09H

**Descriere****Execuție:**

SKIN FLEX 3D 6345. Tehnologia de tricatat 18G și 3D FIT asigură o dexteritate foarte ridicată și o potrivire perfectă. Cu articulația degetului mare întărită. Pot fi utilizate pe ecran tactil. Potrivit pentru stațiile de lucru ESD.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

**Descriere tehnică**

Tip de mănuși	Mănuși de protecție la tăiere
Categorie de protecție	Categoria a II-a

Conținut	1
Proprietate a mănușilor	Adecvat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat	18G
caracteristică electrostatică	ESD
EN 388	4X31C
Material de suport	Nailon
Strat de acoperire	Nitril
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / gri
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănuși de protecție la tăiere