

**Pereche de mănuși 6845 // SKIN FLEX 3D, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094533 10
GTIN	4059904206779
Clasa articolului	09H

Descriere**Execuție:**

SKIN FLEX 3D 6845. Protecție foarte ridicată împotriva tăieturilor (nivel de performanță F), combinată cu un confort ridicat la purtare datorită ajustării 3D FIT. Cu articulația degetului mare întărită. Pot fi utilizate pe ecran tactil. Potrivit pentru stațiile de lucru ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

Descriere tehnică

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși de protecție la tăiere

Conținut	1
Proprietate a mănușilor	Adecvat pentru ecran tactil
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
EN 388	4X42F
Material de suport	Nailon
Strat de acoperire	Nitril
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	F
Tip produs	Mănuși de protecție la tăiere