

Braț de monitor cu montare pe masă pentru monitoare mari/grele, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă

928296 1

GTIN

4067263137283

Clasa articolului

91P

Descriere

Execuție:

Braț rabatabil tridimensional, din aluminiu și plastic, cu arc pneumatic, pentru reglarea confortabilă și ergonomică a monitorului. Brațul pivotant al monitorului este reglabil pe înălțime, pivotant, înclinat și rotativ. Potrivit în special pentru utilizarea ecranelor mari și grele, cum ar fi ecranele curbate, pentru o greutate a monitorului de 6 - 15 kg. Pentru dimensiunile monitorului 19 - 40 inch. Plajă de rotire la 360° cu opritor reglabil la 180°. Blocare reglabilă a articulațiilor pivotante. Schimbarea monitorului de la orientarea peisaj la orientarea portret cu ajutorul funcției de pivotare. Interval de reglare a înălțimii 300 mm (VESA centrală de la 150 mm la 450 mm deasupra suprafeței mesei). Înclinabil: 70°.

Montare simplă a monitorului prin QuickRelease, cu operare cu o singură mână. Dirijarea cablurilor prin suport de cablu și capace integrate. Fixare flexibilă (cleme, fixare pe găuri pentru trecerea cablurilor și pe găuri filetate) pentru o grosime a blatului mesei de 10 – 50 mm.

Aplicație:

Montarea monitorului prin standardul VESA 75/100.

Livrare:

Braț rotitor cu suport VESA, distanțier, set de șuruburi.

Culoare:

Argintiu.

Descriere tehnică

Cursa brațului rotitor	525 mm
Unghi de rotire	70 grad
Capacitate portantă	6 - 15 kg
Plaja de pivotare	360 grad
Tip produs	Suport pentru monitor/tastatură