



Ghete sudor, negru CARL II HI, S3, Mărimi de încălțăminte conform UE: 40



Date comandă

Numărul de comandă	092254 40
GTIN	4030839365076
Clasa articolului	09P

Descriere

Execuție:

Ghete pentru sudori cu calități termice excelente. Rezistență la căldură până la cca. 200 °C, pe termen scurt până la 300 °C.

- **Material de suprafață din piele robustă de vită.**
- **Căptușeală din piele.**
- **Limbă închisă.**
- **Branțuri pe toată suprafața tălpii Basic grey.**
- **Branț antistatic din material moale cu interstiții.**
- **Talpă exterioară din cauciuc / PU cu protuberanțe SAFETY-GRIP.**
- **Protecție PU pentru vârf.**
- **Cusături rezistente la temperaturi înalte.**
- **Închidere rapidă pentru încălțare confortabilă.**
- **Manșetă de protecție împotriva scânteilor, căptușită.**

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO

Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 48.

Descriere tehnică

Fișă de date

Caracteristici	rezistent la combustibil
Caracteristici	mâner scară
Serie	CARL
Clasa de protecție	S3
Sex	Bărbați
Protecție contra străpungerii	Oțel
Standard	Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Material bombeu de protecție	Oțel
Mărimea încălțărilor UE	40
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii)	Peste 200 °C
Culoarea	negru
Tip produs	Bocanci de protecție

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/092254-40>