

Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	11 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Portplăcuță	269005 12
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	10 mm
Cod ISO Suport	SSDCN 2020K09
Mărimea plăcuței	9 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Portplăcuță Tip 12	269005 12
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500