

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungime cap L ₁	25 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Cod ISO Suport	SSSCR/L 2525M12
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Portplăcuță	269005 9
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Portplăcuță Tip 9	269005 9
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500