

Garant**SOGX 050204, HB630, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	234038 UNI
GTIN	4045197697677
Clasa articolului	21E

Descriere**Adaptat pentru:**

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

Avans f: 0,04 - 0,16 mm/rot

Descriere tehnică

Tip	UNI
Serie	Power Drill
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 050204
Categorie	HB630
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,04 - 0,16 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		