

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	18 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Cod ISO Suport	SSSCR/L 1212F09
Lățimea funcțională L_4	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărime coadă	12 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungimea totală L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500