

**Garant****Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.X 1003
Mărimea plăcuței	10 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lățimea funcțională L <sub>4</sub> a suporturilor neutre	15 mm
Portplăcuță	269005 11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor neutre	20,3 mm
Cod ISO Suport	SRDCN 2020K10
Mărime coadă	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 11	269005 11
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500