

**Garant****GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 5xD,  
Ø DC: 42,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	234015 42,5
GTIN	4045197697561
Clasa articolului	21S

**Descriere****Execuție:**

Canale de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

**Toleranță la alezare:** -0,1 / +0,3 mm

**Descriere:**

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5xD.

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

**Utilizare text publicitar:**

Cu plăcuțe amovibile Cod GG2340 - GG2389.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe rotative SOGX 130511.

**Recomandare:**

**La străpungere,** reduceți avansul la 70%.

**Notă:**

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	215 mm
Număr de dinți Z	1
Ø cozii D <sub>s</sub>	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239700 20IP (6,3 Nm)

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 130511
Lungimea cozii $L_s$	68 mm
Serie	Power Drill
$\varnothing$ nominal D	42,5
Limită maximă de ajustare $V_{max}$	0,25 mm
Lungime activă $L_A$	245 mm
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB6535
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB6640
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB630
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior	HB6810
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	$5 \times D$
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	Condiționat găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat bombat
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
	659874 50

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch  
Lungimea totală 50 mm

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare  
20IP

239700 20IP

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm

659957 1600