

**Garant****Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 25/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260611 25/10
GTIN	4045197653253
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	25 mm
Cod ISO Suport	SRDCN 2525M10
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	10 mm
Portplăcuță	269005 11
Lățimea funcțională L <sub>4</sub> a suporturilor neutre	17,5 mm
Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor neutre	20,3 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.X 1003
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță Tip 11	269005 11
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500