

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260606 16/10
GTIN	4045197655356
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SRGCR/L 1616H10
Lungime cap L ₁	15,5 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Mărimea plăcuței	10 mm
Portplăcuță	269005 11
Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.X 1003
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea totală L	100 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță Tip 11	269005 11
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500