

LOCTITE**Adeziv, Tip: 3450**

Date comandă

Numărul de comandă	083260 3450
GTIN	5010266007694
Clasa articolului	04L

Descriere

Execuție:

Adeziv epoxidic din 2 componente cu fixare în 5 minute (1:1) 25ml

Adeziv epoxidic din 2 componente, întărit după amestecare la temperatura camerei. Pe suprafețele metalice dezvoltă o stabilitate ridicată. Datorită fisilității sale, sistemul adeziv este potrivit pentru suprafețe rugoase și greu adaptabile din metal, ceramică, duroplast sau lemn.

Clasă de risc: 9

Bază chimică: Rășină epoxidică

Intervalul de temperatură: -55 °C

Rezistența manuală după: 4 - 6 min

Rezistența la forfecare prin întindere: 25 N/mm²

Culoarea: gri

Cantitate de umplere: 25 g

Descriere tehnică

Rezistența la forfecare prin întindere	25 N/mm ²
Denumirea producătorului	LOCTITE EA 3450
Vâscozitate dinamică	35000 mPas

Număr ONU	UN3082
Cantitate de umplere	25 g
Timp de procesare	300 s
Duritate conform Shore A	68
Temperatură de procesare	-2 - 22 °C
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Bază chimică	Rășină epoxidică
Intervalul de temperatură	-55 °C
Valabilitate de la data producției	24 lună
Clasă de risc	9
recomandat pentru material	Metal
Culoarea	gri
Forma	Pastă
Densitate	1,7 g/cm ³
Rezistența la funcționare conform	15 min
Rezistența manuală după	4 - 6 min
Joc maxim	5 mm
Tip produs	Adeziv din două componente