

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	9 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Portplăcuță	269005 12
Mărime coadă	20 mm
Cod ISO Suport	SSSCR/L 2020K09
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungime cap L ₁	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 12	269005 12
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500