

Garant**Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.X 1204
Portplăcuță	269005 10
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	16 mm
Cod ISO Suport	SRDCN 2020K12
Mărimea plăcuței	12 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	20,3 mm
Mărime coadă	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 10	269005 10
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500