

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.X 1003
Portplăcuță	269005 11
Lungime cap L ₁	17 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	SRGCR/L 2020K10
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	10 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță Tip 11	269005 11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500