

**TNGA 160404, KBN25M, Tip: ME****Date comandă**

Numărul de comandă	255658 ME
GTIN	4960664507559
Clasa articolului	25H

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile CBN cu strat de acoperire **MEGACOAT**. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tășuri.

Categorie: KBN25M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 200 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 200 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,2 mm
Modelul muchiilor așchietoare	ME
Condiție de tăiere	continuă

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	KBN25M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNGA 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	KBN25M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	indicat în anumite condiții		
neregulat	recomandat		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		