

HOLEX®**DCMT 070204 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020****Date comandă**

Numărul de comandă	260502 HBX020
GTIN	4045197669964
Clasa articolului	22D

Descriere

DCMT 070204 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 3,75 mmAvans f : 0,06 - 0,36 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,06 - 0,36 mm/rot
Sfârâmător de așchii	PM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 3,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min

Categorie	HBX020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Serie	Cuțit pentru strunjire eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cap de strunjit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru