

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260707 20/12
GTIN	4045197653345
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	269005 9
Lungime cap L <sub>1</sub>	27 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Mărime coadă	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Cod ISO Suport	SSSCR/L 2020K12
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Șurub pentru portplăcuță Tip 5

269013 5

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20

269028 20

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Portplăcuță Tip 9

269005 9

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500