

Garant**Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RC.X 1204
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Portplăcuță	269005 10
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	20,3 mm
Cod ISO Suport	SRDCN 2525M12
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	18,5 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	30 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 10	269005 10
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500