

**Garant****SC.T 09T304, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Clasa articolului	21G

**Descriere**

SC.T 09T304 HB7020 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7020

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire