

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	269005 9
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	SSSCR/L 2525M12
Mărime coadă	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Lungime cap L <sub>1</sub>	25 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Lungimea totală L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 9	269005 9
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500