

**Capsulă dinamometrică digitală, Domeniu de măsurare: 0-2kN****Date comandă**

Numărul de comandă	479131 0-2
GTIN	4067263130314
Clasa articolului	47F

Descriere**Execuție:**

Dinamometru hidraulic cu manometru digital. Prin structura robustă, simplă, mecanică este ideal pentru condiții aspre de exploatare. Afișajul cu 4 1/2 cifre cu iluminare de fundal pentru afișarea directă a valorii forței permite citirea optimă a valorii forței.

Scala grafică adițională cu funcție de ac index mobil arată tendința sarcinii nominale momentane. Memoria minimă / maximă și funcția de tară sunt apelabile independent de afișajul principal. Pentru transmiterea simplă și rezistentă la interferențe a datelor, CPG1200 are o interfață micro USB; 3x fileturi de montare M5 în partea inferioară a carcasei.

Avantaj:

La utilizarea conformă, se oferă o garanție privind etanșeitățile de 5 ani.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv unitate de afișare, 3 baterii cod 081561 măr. LR6, certificat de etalonare și geantă de transport.

Descriere tehnică

Temperatură de regim (de funcționare)	-10 - 50 °C
Increment	0,01 kN
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Eroare de toleranță	±0,5 de la valoarea finală a domeniului de măsurare ±1 cifră %
Înălțime dinamometru	30 mm
Domeniu de măsurare	0 - 2 kN
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Ø dinamometru	75 mm
Ø pistonului	45 mm
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Tehnică de măsurare	digital
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Capsulă dinamometrică