

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule cu macara pentru sertare, 36×24G, Tipul/numărul sertarelor: 5/0****Date comandă**

Numărul de comandă	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru dulap de scule cu macara în 40×28G, potrivită pentru sertarele 36×24G. Cu 4 ochiuri rotative pentru atașare la cârligul de încărcare. Cu două tije de blocare pentru transport în siguranță, blocabile cu lacăt (nu sunt incluse, este potrivit un lacăt cu un diametru al clemei de până la 6 mm). Cu 4 picioare cu profil în U pentru transportul cu un transpaletator, poate fi trecut pe dedesubt din față și din lateral. Construcție extrem de robustă și ranforsată a cadrului din tablă de oțel. Găsiți sertarele potrivite sub nr. 931356.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, capacul raftului antracit RAL 7016 **acoperiți cu strat de pulbere.**

**Notă:**

Potrivit doar pentru utilizare în exterior într-o măsură limitată, nu trebuie expus la influențe meteorologice.

**Descriere tehnică**

Lățime	1020 mm
Adâncime	793 mm

Înălțime	1250 mm
Adâncime în G	28
Lățime în G	40
Înălțimea utilă	900 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36x24G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------