

Garant GRIDLINE

Dulap de scule cu macara complet cu sertare 200 kg, 36×24G, Tipul/numărul sertarelor: 5/6**Date comandă**

Numărul de comandă	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule echipat complet 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu 4 ochiuri rotative pentru atașare la cârligul de încărcare. Cu două tije de blocare pentru transport în siguranță, blocabile cu lacăt (nu sunt incluse, este potrivit un lacăt cu un diametru al clemei de până la 6 mm). Cu 4 picioare cu profil în U pentru transportul cu un transpaletator, poate fi trecut pe dedesubt din față și din lateral. Construcție extrem de robustă și ranforsată a cadrului din tablă de oțel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cu cilindru cu știfturi. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și capacul antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035. Placa de acoperire nu poate fi configurată, întotdeauna antracit RAL 7016.**

Atenție:

Potrivit doar pentru utilizare în exterior într-o măsură limitată, nu trebuie expus la influențe meteorologice.

Notă:

Când ridicați și transportați dulapul, asigurați-vă că sertarele sunt suficient de bine fixate în carcasă și că barele de blocare sunt blocate.

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	600 mm
Înălțimea utilă	900 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Înălțime	1250 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Lățime utilă sertare	900 mm
Număr de sertare	6
Lățime	1020 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Adâncime	793 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	element de inserție modular
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36×24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931356 100
	931356 125

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg
Înălțime frontală a sertarului 125 mm

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg
Înălțime frontală a sertarului 200 mm

931356 200

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg
Înălțime frontală a sertarului 300 mm

931356 300

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg
Înălțime frontală a sertarului 75 mm

931356 75

Dulap de scule cu macara pentru sertare Tipul/numărul
sertarelor 5/0

932400 5/0