



KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 2×D, Ø DC: 19,5 mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 235500 19,5 |
| GTIN | 4047109047174 |
| Clasa articolului | 24P |

Descriere

Execuție:

Cu prindere combinată.

- Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranță a așchiilor.
- Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

Aplicație:

- Utilizare fixă și rotativă.
- Pentru condiții dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, suprafețe turnate înclinate, găurire întreruptă).
- Pentru găuri cu toleranță de $\pm 0,2$ mm.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Lungime activă L_A : 64 mm

Ø cozii D_s : 25 mm

Lungimea cozii L_s : 56 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: SOEX 060306 18-..

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|-------|
| Lungime utilă L_1 | 40 mm |
| Ø cozii D_s | 25 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOEX 060306 18-.. |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Lungimea cozii L _s | 56 mm |
| Serie | KUB Quatron® |
| Ø nominal D | 19,5 |
| Lungimea totală L | 120 mm |
| Lungime activă L _A | 64 mm |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 2×D |
| Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Utilizare găurire | Găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire transversală |
| Utilizare găurire | convex |
| Utilizare găurire | Găurire transversală |
| Utilizare găurire | Găurire în set |
| Utilizare găurire | Pătrundere cu boltă |
| Utilizare găurire | Scurgere oblică |
| Utilizare găurire | Găurire oblică |
| Răcire interioară | da |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pentru Torx Plus®, coadă E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 6IP2 | 239652 6IP2 |