



## Pereche de mănuși 8700 ESD 3D, Mărimea mănușilor: 8



### Date comandă

Numărul de comandă

094535 8

GTIN

Clasa articolului

09H

### Descriere

#### Execuție:

**8700 ESD 3D.** Foarte **sensibile** și **antiderapante**, cu **confort** unic datorită 3D FIT. **Adecvate pentru operarea ecranelor tactile.** Compatibilitate testată cu pielea și certificată în conformitate cu standardul Oeko-Tex® 100. Protecție împotriva căldurii de contact de până la 100°C timp de 15 secunde. Mănușă antistatică pentru utilizări **ESD**.

#### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

#### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

### Descriere tehnică

Categorie de protecție

Categororia a II-a

Tip de mănuși	Mănuși multifuncționale
Îmbrăcămintă standard	Standard Oeko-Tex 100
Conținut	1
Proprietate a mănușilor	Adecvate pentru operarea ecranelor tactile
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Aplicație	de folosință multiplă
Standard	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Material de suport	Nailon
Strat de acoperire	Spumă de nitril PU
Domeniu de utilizare	multifuncțională
Culoarea	negru / gri
Tip produs	Mănușă ESD