

**Pereche de mănuși 8700 ESD 3D, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094535 11
GTIN	4059904195271
Clasa articolului	09H

Descriere**Execuție:**

8700 ESD 3D. Foarte **sensibile** și **antiderapante**, cu **confort** unic datorită 3D FIT. **Adecvate pentru operarea ecranelor tactile.** Compatibilitate testată cu pielea și certificată în conformitate cu standardul Oeko-Tex® 100. Protecție împotriva căldurii de contact de până la 100°C timp de 15 secunde. Mănușă antistatică pentru utilizări **ESD**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

Descriere tehnică

Tip de mănuși	Mănuși universale
---------------	-------------------

Fișă de date

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcămintă standard	Standard Oeko-Tex 100
Cuprins	1
Proprietate a mănușilor	Adecvate pentru operarea ecranelor tactile
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Aplicație	de folosință multiplă
Standard	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Material de suport	Nailon
Strat de acoperire	Spumă de nitril PU
Domeniu de aplicare	multifuncțională
Culoarea	negru / gri
Tip produs	Mănușă ESD