

Chingă rotundă albastră 8000 kg, Lungime utilă: 3m**Date comandă**

Numărul de comandă	086280 3
GTIN	2050001735744
Clasa articolului	08Z

Descriere**Execuție:**

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicație:

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

Descriere tehnică

Lungime utilă	3 m
Circumferința	6 m
Lățimea buclei	90 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	8000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	6400 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	16000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	11200 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	8000 kg
Tip produs	Chingă rotundă

