

PORTWEST**Pereche de mănuși A755, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă

094516 9

GTIN

5036108381852

Clasa articolului

04J

Descriere**Execuție:**

Designul inovator TPR combinat cu protecția împotriva tăieturilor de nivel F oferă o mănușă de protecție la impact cu dexteritate, confort și protecție excepțională. Adecvat pentru utilizarea cu dispozitive cu ecran tactil.

- **Protecție împotriva tăieturilor nivel F.**
- **Protecție maximă la impact datorită tehnologiei TRP Pod.**
- **Zona întărită a degetului mare și palmele căptușite.**
- **Închidere cu scai la încheietura mâinii pentru o fixare sigură.**
- **Protecție împotriva căldurii de contact de până la 100° C.**
- **Strat de spumă de nitril pentru o aderență excelentă în condiții umede și uscate.**
- **Acoperire dublă prin imersie pentru durabilitate.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Tip de mănuși	Mănuși de protecție la tăiere
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Proprietate a mănușilor	Adecvat pentru ecran tactil
EN 388	4X42FP
EN 407	X1XXXX
Material de suport	TPR, HPPE, poliester, elasthan
Strat de acoperire	Spumă de nitril
Domeniu de utilizare	Allround/Heavy Duty
Culoarea	negru / gri / verde
Standard	EN 407
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	F