



Ceasuri comparatoare digitale cu bluetooth Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	434275 12,5
GTIN	7630041152562
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Ceas comparator digital cu afișaj combinat de scară și cifre (înălțimea cifrelor 10 mm) precum și repere indicatoare de toleranță mecanice. Câmpul de afișaj / de taste se poate roti până la 270°.

Funcționare:

Punere la zero/preset, ieșirea valorilor măsurate, direcție de măsurare inversabilă. Câmp de taste blocabil, mod standby. Definirea toleranțelor inferioare și superioare, măsurarea dinamică Min / Max / Max-Min, selectarea Ref 1 sau Ref 2 (toleranță preset și salvată), factor de multiplicare, blocarea tastaturii, ieșirea de date, selectarea rezoluției (0,01 sau 0,001 mm).

Cu Bluetooth încorporat. IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498928, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910.

Descriere tehnică

Ø tijei de fixare h6	8 mm
----------------------	------

Citire comutabilă	0,001 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,003 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Număr de baterii incluse	1
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Grosime carcasă	33 mm
Ø carcasă	59,8 mm
Citire comutabilă	0,00005 inch
Serie	DIALTRONIC
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Calibrarea	C1
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Înălțimea cifrelor	10 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din carbură Tip 10	434910 10