



## Polizoare unghiulare Acumulator, Tip: 71221661



### Date comandă

Numărul de comandă	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Fein Polizor unghiular cu acumulator 18 V cu tehnologie AMPShare, pentru lucrări eficiente de tăiere, șlefuire și debavurare la aplicațiile de asamblare.

- **Noul motor FEIN Power Drive, decuplat de carcasă, asigură o funcționare lină și cu vibrații reduse.**

Polizor unghiular puternic și robust cu motor Fein Power Drive care necesită puțină întreținere.

- **Preselectare electronică a turației.**

#### Livrare:

**Fără acumulatori și fără încărcător.** Inclusiv acoperire de protecție, piuliță cu strângere rapidă care nu necesită scule, mâner antivibrații, cheie, L-BOXX.

#### Notă:

Găsiți acumulatori adecvați la Cod 073856 - 073858 sau set de pornire la Cod 073863 - 073867

### Descriere tehnică

Greutate	2 kg
Blocaj contra repornirii	da
Stop Kickback	nu
Tip acumulator	Litiu-Ion

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Protecție la suprasarcină	da
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Preselectare electronică a turației	da
Pornire lină	da
Ø maxim al discurilor	125 mm
Întreprupător de siguranță	nu
Vibrație maximă conform EN	5 m/s <sup>2</sup>
Tensiunea acumulatorului	18 V
Adâncimea maximă de tăiere	25 mm
Număr de acumulatori incluse	0
Denumirea producătorului	CCG18-125-12S AS
Turație maximă	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Polizoare unghiulare