

**Polizor unghiular compact, Tip: 72250660****Date comandă**

Numărul de comandă	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:****FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.**

- **Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.**
- **Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.**
- **Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).**
- **Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.**

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie.

Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	125 mm
Vibrație maximă conform EN	5,1 m/s ²
Frecvență de rețea	50 Hz
Greutate	2,2 kg
Adâncimea maximă de tăiere	35 mm

Fișă de date

Lungimea cablului	4 m
Denumirea producătorului	CG15-125BL
Blocaj contra repornirii	da
Putere absorbită	1500 W
Particularitate	Motor fără perii
Tensiune de rețea	230 V
Pornire lină	da
Turație maximă	3800 - 9000 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Întreprător de siguranță	nu
Tip produs	Polizor unghiular