



Polizoare unghiulare Acumulator, Tip: 71221561



Date comandă

Numărul de comandă	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular fără fir AMPShare 18V, rezistent la praf și performant, pentru lucrări eficiente de tăiere, șlefuire și debavurare în aplicații de montaj. Productivitate dublă - cu până la 50% mai multe tăieri decât sistemul anterior, datorită combinației perfecte dintre o mașină puternică și un sistem puternic de baterii ProCORE. Durabil și robust datorită carcasei motorului complet închise. Acest lucru protejează motorul împotriva prafului agresiv de ceramică și minerale. Aripioarele de răcire inovatoare asigură o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.

· **Preselectare electronică a turației.**

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător. Inclusiv acoperire de protecție, piuliță cu strângere rapidă care nu necesită scule, mâner antivibrații, cheie, L-BOXX.

Notă:

Pentru set de pornire potrivit, consultați Cod 073863 – 073867.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Blocaj contra repornirii	da
Denumirea producătorului	CCG18-115-12 AS

Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Adâncimea maximă de tăiere	25 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate	2 kg
Vibrație maximă conform EN	3,7 m/s ²
Ø maxim al discurilor	115 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Interval de turație	2500 - 8500 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip produs	Polizoare unghiulare