



Polizoare unghiulare Acumulator, Tip: 71222061



Date comandă

Numărul de comandă	077149 71222061
GTIN	4014586900698
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Fein Polizor unghiular cu acumulator 18 V cu tehnologie AMPShare, pentru lucrări eficiente de tăiere, șlefuire și debavurare la aplicațiile de asamblare.

- **Noul motor FEIN Power Drive, decuplat de carcasă, asigură o funcționare lină și cu vibrații reduse.**

Polizor unghiular FEIN Protago care permite o manevrare sigură, cu un concept unic de funcționare.

- **Ghidare sigură și operare cu două mâini cu ajutorul unui mâner suplimentar cu comutator de contact care poate fi reglat în 6 poziții și nu poate fi demontat.**
- **Carcasa motorului complet închisă protejează motorul împotriva prafului agresiv.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător. Inclusiv acoperire de protecție, piuliță cu strângere rapidă care nu necesită scule, mâner antivibrații, cheie, L-BOXX.

Notă:

Găsiți acumulatori adecvați la Cod 073856 - 073858 sau set de pornire la Cod 073863 - 073867

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V

Denumirea producătorului	CCG18-125-12PD-SEC AS
Blocaj contra repornirii	da
Tip acumulator	Litiu-Ion
Protecție la suprasarcină	da
Turație maximă	2500 - 8500 min ⁻¹
Număr de acumulatoare incluse	0
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Pornire lină	da
Model constructiv motor	fără perii
Stop Kickback	da
Vibrație maximă conform EN	4,9 m/s ²
Ø maxim al discurilor	125 mm
Adâncimea maximă de tăiere	25 mm
Greutate	2,3 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Înterupător de siguranță	da
Tip produs	Polizoare unghiulare