

**Polizor unghiular compact, Tip: 7222906023****Date comandă**

Numărul de comandă	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:****FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.**

- **Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.**
- **Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.**
- **Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).**
- **Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.**

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie.

Descriere tehnică

Lungimea cablului	4 m
Adâncimea maximă de tăiere	35 mm
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Întrerupător de siguranță	nu
Turație maximă	11500 min ⁻¹

Fișă de date

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	2,4 kg
Frecvență de rețea	50 Hz
Denumirea producătorului	CG17-125
Particularitate	Formă scurtă
Pornire lină	da
Ø maxim al discurilor	125 mm
Blocaj contra repornirii	da
Tensiune de rețea	230 V
Putere absorbită	1700 W
Tip produs	Polizor unghiular