

AEG

Polizor unghiular electric filet ax de polizare M14, pentru discuri Ø 230 mm, cu blocaj la repornire, cu pornire ușoară, compact, Tip: 4935431730



Date comandă

Numărul de comandă	077155 4935431730
GTIN	4002395194902
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular 2200 W 230 mm cu pornire lină și blocaj contra repornirii.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	6600 min ⁻¹
Putere absorbită	2200 W
Frecvență de rețea	50 Hz
Ø maxim al discurilor	230 mm
Denumirea producătorului	WS 22-230
Vibrație maximă conform EN	8,7 m/s ²

Tensiune de rețea	230 V
Pornire lină	da
Adâncimea maximă de tăiere	68 mm
Particularitate	Pornire lină
Particularitate	Protecție împotriva repornirii automate
Particularitate	Întreprător de siguranță
Întreprător de siguranță	da
Greutate	5,2 kg
Blocaj contra repornirii	da
Tip produs	Polizor unghiular