

**Polizor unghiular compact, Tip: 7222896023****Date comandă**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Numărul de comandă | 077111 7222896023 |
| GTIN | 4014586900339 |
| Clasa articolului | 03F |

Descriere**Execuție:**

FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.

- **Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.**
- **Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.**
- **Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).**
- **Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.**

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Vibrație maximă conform EN | 6 m/s ² |
| Ø maxim al discurilor | 125 mm |
| Blocaj contra repornirii | da |
| Întrerupător de siguranță | nu |
| Putere absorbită | 1400 W |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Denumirea producătorului | CG14-125V |
| Tensiune de rețea | 230 V |
| Frecvență de rețea | 50 Hz |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Particularitate | Sistem electronic de viteză |
| Lungimea cablului | 4 m |
| Turație maximă | 2800 - 11500 min ⁻¹ |
| Adâncimea maximă de tăiere | 35 mm |
| Greutate | 2,3 kg |
| Tip produs | Polizor unghiular |