

REMS

Clemă de tăiere EVA Set R completă cu cutie din tablă de oțel, Tip: 1/2-2



Date comandă

Numărul de comandă	820301 1/2-2
GTIN	4039976048385
Clasa articolului	84B

Descriere

Execuție:

Schimbare rapidă a capului de tăiere prin introducere simplă în capul clichetului cu închidere rapidă. Capete de tăiere cu ghidaj lung tubular și bacuri de filieră reglate exact. Fălci de filieră sunt deosebit de rezistente la uzură și interschimbabile. Clichet reversibil pentru funcționarea pe dreapta sau stânga. Cu fălci de filieră întoarse, adecvate și pentru filetare până aproape de perete (la ștuțuri de țevă scurte, deja instalate). Nu sunt adecvate pentru țevi de inox.

Aplicație:

Trusă practică, ușoară și ideală pentru șantiere. **Ø Capul mic permite lucrul în spații înguste.**

Adaptat pentru:

Filet de țevă Whitworth conform DIN EN 10226 **conic 1:16.**

Conținut:

capete de tăiere asociate- 1 bucată.

(pentru filet de țevă Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 inch

Braț cu clichet: 1 buc.

Notă:

Următoarele piese sunt disponibile la cerere și individual:

- **Braț cu clichet.**
- **Capete de tăiere complete cu fălci, precum și fălci de rezervă.**

La efectuarea comenzii vă rugăm să precizați Ref. dorită.

Descriere tehnică

Whitworth-Cap tăietor pentru filet țevă	1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 inch
---	-----------------------------------

Număr brațe cu clichet	2
Standard	DIN EN 10226
Ambalaj	Cutie din tablă de oțel
Tip produs	Filieră

Accesorii

Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R1.1/2	820650 R1.1/2
Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R1.1/4	820650 R1.1/4
Braț cu clichet „Central” Tip C2	820600 C2
Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R1/2	820650 R1/2
Braț cu clichet „Central” Tip C1.1/4	820600 C1.1/4
Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R1	820650 R1
Cutie de transport din tablă de oțel pentru clupă de filetat „Central” Tip C2	820620 C2
Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R2	820650 R2
Cap de tăiat cu bacuri Tip de filet R3/4	820650 R3/4