

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 12/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungime cap L ₁	18 mm
Cod ISO Suport	SSSCR/L 1212F09
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea totală L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2

269028 2

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500