



Aparat mobil de testare a durității alphaDUR mini II (fără sondă), Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	495051 1
GTIN	2050002078611
Clasa articolului	49G

Descriere

Execuție:

AlphaDUR mini este un durometru UCI mobil pentru măsurători conforme cu DIN 50159-1, ASTM A 1038 și directiva VDI/VDE 2616. Interval de măsurare 10 – 3000 HV, ecran color cu rezoluție mare, memorie pentru 50 de calibrări de materiale și până la >1.000.000 de valori măsurate. Reevaluare pe scara HRC, HRB, HB și scara de rezistență la întindere. Funcții statistice și acumulator integrat cu Litiu-Ion cu durată de funcționare de 10 h. Măsurarea se efectuează cu sonda Cod 495043 – aceasta trebuie comandată separat.

Livrare:

Aparat de bază cu acumulator integrat, cablu pentru sonde de cuplare, încărcător cu cablu USB, valiză de transport și manual de utilizare pe stick USB (fără sondă).

Descriere tehnică

Înălțime	23 mm
Greutate	430 g
Lățime	84 mm
Lungime	154 mm

Alimentare cu energie electrică

Acumulator Li-Ion