

**3M****Căști de protecție auditivă, în funcție de nivelul de zgomot  
Peltor™WS™LiteCom PRO III, Tip: PRO3****Date comandă**

Numărul de comandă	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Clasa articolului	04A

**Descriere****Execuție:**

Protecție auditivă de înaltă performanță, dependentă de nivel, cu sistem de interfonie radio analogic și digital integrat și preprogramat. 16 canale (PMR analog), 16 canale (PMR digital). Funcționalitatea Bluetooth® Multipoint permite conexiunea fără probleme cu telefoane mobile, astfel încât pot fi purtate convorbiri și preluate și încheiate apeluri fără a întrerupe munca.

**Microfonul cu reducerea zgomotului și etanș la apă** oferă o transmisie controlată vocal (VOX) pentru funcționare handsfree în medii cu zgomot intens. Căștile dispun de o baterie litiu-ion **reîncărcabilă**. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

**Aplicație:**

Pentru comunicare în medii dificile, cu zgomot intens.

**Standard:**

EN 352-4; EN 352-6

**Livrare:**

Inclusiv acumulator, încărcător, kit igienic suplimentar și protecție pentru microfon.

**Notă:**

Seturi pentru igienă la Cod 097767 Ref. HY83.

**Descriere tehnică**

Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	11 h
Greutate	490 g
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Valoarea SNR (capacitate de izolare)	33 dB(A)
Standard	EN 352-4
Standard	EN 352-6
Tip produs	Căști de protecție auditivă