

Centură de fixare 2 piese pentru fixare cu clichet și cârlig ascuțit, Lungime: 6m**Date comandă**

Numărul de comandă	086220 6
GTIN	4049924500063
Clasa articolului	08Z

Descriere**Execuție:**

Benzi din poliester foarte puternice și cu întindere redusă cu acoperire de PU durabilă (EN 12195-2). Clichete robuste rezistente la coroziune și cârlige ascuțite cu utilizare simplă.

Aplicație:

Pentru **fixarea pe podea, prinderea și fixarea** componentelor în atelier și la asigurarea transportului.

Notă:

Centurile de fixare nu au cod de culoare. Culoarele pot fi ușor diferite.

Descriere tehnică

Standard	EN12195-2
Forță de prindere maximă LC	1000 daN
Forță de pretensionare la forța manuală (50 daN)	150 daN
Lățimea centurii	35 mm
Lungime	6 m
Tip produs	Chingă de strângere