


## Calibru pentru caneluri, Tip: G



### Date comandă

Numărul de comandă	484409 G
GTIN	2050002077683
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” și „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164. Corp al calibrului din oțel călit.

Calibre tampon cu dimensiuni intermediare și potrivire ISO, de ex. nr. 484409 gr. **15,8 M6**, sau toleranță numerică, de ex. nr. 484409 gr. **41,04 +0,01 / -0,02**.

#### Aplicație:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Notă:

Definiți clasa dorită de toleranțe. Când comandați, **specificați poziția domeniului de toleranță (A– ZC)** și nivelul de toleranță de bază (7– 13) sau toleranța numerică. Calibre pentru toleranța standard 6 și toleranțe mai fine, disponibile la cerere.

### Descriere tehnică

Calitate	7
Calitate	8
Calitate	9
Calitate	10
Calitate	11
Calitate	12

Calitate	13
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Standard	DIN 7164
Dim. nominală	26 - 30 mm
Calibrarea	L6
Tip produs	Calibru pentru caneluri