

Set de brățară de împământare textilă din 2 buc Buton 4,0 mm, Culoare: B**Date comandă**

Numărul de comandă	972802 B
GTIN	4057989621227
Clasa articolului	98E

Descriere**Execuție:**

Complet fără metal cu excepția contactului (fără contact metalic pe piele). Fibre conductoare electrice țesute în bandă și material plastic conductor electric pe partea interioară a bridei. Varianta standard echipată cu racord de buton de 4,0 mm (compatibil internațional). Brățările de împământare sunt reglabile individual la circumferința încheieturii mâinii purtătorului. Brățările se pot spăla la 30 °C.

Livrare:

Set de 2 buc.

Descriere tehnică

Ø butonului	4 mm
Fără metal	da
Lățime	22 mm
Lungime	240 mm
Culoarea	albastru
Reglabil individual în funcție de circumferința articulației mâinii	da
Împământare pentru persoane	primară
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Spălare	30 °C rufe colorate
Tip produs	Brățară de împământare

