

Set de brățară de împământare textilă din 2 buc Buton 4,0 mm, Culoare: GL**Date comandă**

Numărul de comandă	972802 GL
GTIN	4057989621234
Clasa articolului	98E

Descriere**Execuție:**

Complet fără metal cu excepția contactului (fără contact metalic pe piele). Fibre conductoare electrice țesute în bandă și material plastic conductor electric pe partea interioară a bridei. Varianta standard echipată cu racord de buton de 4,0 mm (compatibil internațional). Brățările de împământare sunt reglabile individual la circumferința încheieturii mâinii purtătorului. Brățările se pot spăla la 30 °C.

Livrare:

Set de 2 buc.

Descriere tehnică

Lățime	22 mm
Fără metal	da
Împământare pentru persoane	primară
Lungime	240 mm
Reglabil individual în funcție de circumferința articulației mâinii	da
Culoarea	strălucitor
Ø butonului	4 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Spălare	30 °C rufe colorate
Tip produs	Brățară de împământare

